

## REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP54



現代の生産プロセスの制御は、制御盤内の高性能コンポーネントなくして成り立ちません。これらの電子コンポーネントの多くは、永続的で信頼性の高い機能を実現するために、熱、冷温、埃、汚れから保護しなければなりません。綿密に設計された熱管理システムは、制御盤内の温度を調整し、さらに干渉波の影響からも保護します。フィルターファン、制御ユニット、ヒーターの幅広い品揃えを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	排気フィルター, IP54, グレー
注文番号	<a href="#">2557840000</a>
種別	REF 600 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568486
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:35:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	106 mm	奥行き (インチ)	4.173 inch
高さ	436 mm	高さ (インチ)	17.165 inch
幅	436 mm	幅 (インチ)	17.165 inch
正味重量	783 g		

## 温度

動作温度範囲	-15...55 °C
--------	-------------

## 一般データ

EMCバージョン	No	ファン種類	屋根ファン
フィルタクラス	G 4	フィルター付き	はい
保護等級 (UL)	Type 12	動作温度範囲	-15...55 °C
取り付け切り抜きの幅	291 mm	取り付け方式	嵌合仕様
取り付け深度	34 mm	取り付け高さ	72 mm
色	グレー	設置カットアウトの高さ	291 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E252704

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 屋根取り付け型排気フィルター



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

種別	RFF-FIMT 605X 54	バージョン
注文番号	<a href="#">2557750000</a>	フィルターマット, IP54, 白色
GTIN (EAN)	4050118568394	
数量	20 Stück	