

FH-TH 400W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



電気キャビネットにとって、結露の発生は最も大きな危険のひとつです。キャビネットヒーターは、キャビネット内の結露防止を確保します。

一般注文データ

バージョン	ヒートパネルファン, IP20, 黒色
注文番号	2558110000
種別	FH-TH 400W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568769
数量	1 Stück
利用可能期限	2023-11-10

作成日 2024/07/04 6:13:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FH-TH 400W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	139 mm	奥行き (インチ)	5.472 inch
高さ	142 mm	高さ (インチ)	5.591 inch
幅	88 mm	幅 (インチ)	3.465 inch
正味重量	800 g		

温度

動作温度範囲	-40...70 °C
--------	-------------

一般データ

10 °Cで連続熱出力	400 W	保護度合い	IP20
動作温度範囲	-40...70 °C	動作電圧	230 V
取り付け方式	レール, ねじ取り付け	接続方式	ばね接点
温度設定範囲、最大	40 °C	温度設定範囲、最小	-20 °C
突入電流	最大 15 A	部屋サーモスタット付き	はい

分類

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E497839

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Operating instructions
カタログ	Catalogues in PDF-format

FH-TH 400W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hygrostat



フィルターファンおよびキャビネットヒーターは、サーモスタットおよび湿度で補完するのが理想的です。フィルターファンおよびヒーターは、冷却または加熱が実際に必要な場合にのみ機能します。需要指向のサーモスタットと湿度調節装置により、エネルギー効率と安全性コストが向上します。

Hygrostat：湿度制御および結露防止。特に湿度の高い環境で使します。

一般注文データ

種別	HYSW 40-90% R.F. CO	バージョン
注文番号	2558270000	湿度スイッチ, IP20, 灰白色
GTIN (EAN)	4050118568929	
数量	1 Stück	