

HYSW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フィルターファンおよびキャビネットヒーターは、サーモスタットおよび湿度で補完するのが理想的です。フィルターファンおよびヒーターは、冷却または加熱が実際に必要な場合にのみ機能します。需要指向のサーモスタットと湿度調節装置により、エネルギー効率と安全性コストが向上します。

Hygrostat：湿度制御および結露防止。特に湿度の高い環境で使用します。

一般注文データ

バージョン	湿度スイッチ, IP20, 灰白色
注文番号	2558270000
種別	HYSW 40-90% R.F. CO
GTIN (EAN)	4050118568929
数量	1 Stück

HYSW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	55 mm	奥行き (インチ)	2.165 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.362 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.457 inch
正味重量	50 g		

温度

動作温度範囲	0.01...60 °C
--------	--------------

一般データ

スイッチング差	5 %	スイッチング電流、NC 接点	2 A
スイッチング電流、NO 接点、誘導負荷 $\cos \varphi = 0.6$	0.2 A	保護度合い	IP20
動作温度範囲	0.01...60 °C	取り付け方式	レール
接点仕様	CO接点	接続方式	ねじ接続
湿度スイッチ付	はい	設定値相対湿度、最大	90 %
設定値相対湿度、最小	40 %	開閉電圧	250 V AC / 30 V DC
開閉電流、NC接点、誘導性負荷 $\cos \varphi = 0.6$	0.2 A	開閉電流、NO接点	5 A

分類

ETIM 6.0	EC002008	ETIM 7.0	EC002008
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-08	ECLASS 10.0	27-21-07-08
ECLASS 11.0	27-21-07-08	ECLASS 12.0	27-21-07-08
ECLASS 13.0	27-21-07-08		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E497840

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Operating instructions
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:20:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。