

ZQV 35N-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 17.80, 絶縁: はい, 76 A, 橙色
注文番号	2562660000
種別	ZQV 35N-16
GTIN (EAN)	4050118571264
数量	10 Stück

作成日 2024/07/07 0:26:10 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZQV 35N-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	55.95 mm	高さ (インチ)	2.203 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.886 inch
正味重量	15.653 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-60 °C...130 °C
連続動作温度、最小	-60	連続動作温度、最大	130

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	17.8 mm
--------------	---------

材料データ

材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格電流	76 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報	安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。
------	---

作成日 2024/07/07 0:26:10 CEST

ZQV 35N-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

ZQV 35N-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

