

CD-FLEX 30X30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネージメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

一般注文データ

バージョン	フレキシブル配線ダクト, 30 mm x 30 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
注文番号	2562790000
種別	CD-FLEX 30X30
GTIN (EAN)	4050118571561
数量	50 Stück

CD-FLEX 30X30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.181 inch
長さ	500 mm	長さ (インチ)	19.685 inch
正味重量	38 g		

温度

動作温度範囲	-15...80 °C
--------	-------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-2	サイドパネルのバージョン	スロット付き
スリットギャップ	7.5 mm	スリット幅	5 mm
トラッキングなし	はい	フレキシブル配線ダクト	はい
動作温度範囲	-15...80 °C	取り付け方式	粘着剤付き
材質	ポリプロピレン	色	グレー(RAL 7001相当)
蓋	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--