

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



導体直径 2.6 ~ 3 mm に対応の IEC 61754-24 に準拠した光ファイバー SC-RJ プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	FOプラグ再接続可能, プラグSCRJ、POF, IP20
注文番号	2564950000
種別	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:09:28 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	51 mm	奥行き (インチ)	2.008 inch
高さ	14.7 mm	高さ (インチ)	0.579 inch
幅	8.95 mm	幅 (インチ)	0.352 inch
正味重量	13 g		

温度

動作温度	-20 °C...80 °C	湿度	湿度0 ~ 93%
------	----------------	----	-----------

一般データ

インサート喪失	≤ 1.0 dB	クリンプバレル材料	銅, ニッケルメッキ
ケーブル引き抜き力、最小	100 N	ダスト保護キャップ材質	TPE
ハウジング主要材質		ハウジング材料、インサート	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
	PC UL 94 V0		
ファイバーの種類	POF	フェルール材質	ニッケル銀
プラグイン回数	1000	保護度合い	IP20
単一導電径、最大	2.3 mm	単一導電径、最小	2.1 mm
取り付け方式		圧力リング材質	ステンレススチール、防錆性
	ねじ取り付け		
接続 1	SCRJ	接続 2	ねじ
曲げ保護スリーブ素材	TPE	湿度	湿度0 ~ 93%
色	黄色, 黒色	項目説明	プラグSCRJ、POF

一般基準

アプリケーション固有の通信ケーブル設備	ISO/IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO/IEC 24702:2006, DIN EN 61918/VDE 02.2007	コネクタ規格	IEC 61754-24
---------------------	--	--------	--------------

分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:09:28 CEST

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	1208910000	電気工用はさみ
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 Stück	

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別	HTX-IE-POF-QA
注文番号	2602860000
GTIN (EAN)	4050118615043
数量	1 Stück