

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

バージョン	SCインサート, プラグSCRJ、POF, 再接続可能
注文番号	2564960000
種別	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 19:52:40 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.205 inch
高さ	10.5 mm	高さ (インチ)	0.413 inch
幅	13.2 mm	幅 (インチ)	0.52 inch
正味重量	1.6 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般データ

インサート喪失	≤ 1.0 dB	シース直径、最大	8 mm
シース直径、最小	5 mm	ダスト保護キャップ材質	TPE
ハウジング主要材質	PA 66	ファイバーの種類	POF
フェルル材質	Arcap	プラグイン回数	≥ 500
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	単一導電径、最大	2.3 mm
単一導電径、最小	2.1 mm	取り付け方式	ねじ取り付け
接続 1	SCRJ	接続 2	ねじ
色		設定	バリエーション 1、4、および 14ハウジング用のコネクタおよびフランジインサート
項目説明	その他 プラグSCRJ、POF、再接続可能		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-24
--------	--------------

分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/11/05 19:52:40 CET

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別	HTX-IE-POF-QA
注文番号	2602860000
GTIN (EAN)	4050118615043
数量	1 Stück

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX IE-POF	バージョン
注文番号	1208880000	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4032248990276	
数量	1 Stück	

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	1208910000	電気工用はさみ
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 Stück	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 Stück	