

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート
注文番号	2577940000
種別	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
数量	1 Stück

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
正味重量	25 g		

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ幅 (mm)	7
クリンプ断面銅	10		

ツールデータクリンピング

ケーブルラグ断面積	公称	10 mm ²
-----------	----	--------------------

接点の説明

導体直径、最大 AWG	8	接点タイプ	絶縁コネクタ
-------------	---	-------	--------

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルクランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

種別	KQI-M10/-16	バージョン
注文番号	1492510000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
数量	50 Stück	
種別	KQI-M6/-10	バージョン
注文番号	1492440000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302356	
数量	50 Stück	
種別	KQI-M5/-10	バージョン
注文番号	1492430000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302349	
数量	50 Stück	
種別	KQI-M10/-10	バージョン
注文番号	1492470000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302233	
数量	50 Stück	
種別	KQI-M8/-10	バージョン
注文番号	1492450000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302226	
数量	50 Stück	

フォークケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KQIG-M6/-10	バージョン
注文番号	1491340000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301304	
数量	50 Stück	

作成日 2024/10/03 23:37:20 CEST

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQIG-M5/-10	バージョン
注文番号	1491330000	ケーブルラグ、終端絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301335	
数量	50 Stück	

ピンケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KSI/-10	バージョン
注文番号	1491430000	ケーブルラグ、終端絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403	
数量	50 Stück	