

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	2580000000
種別	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:56:46 CEST

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	485 mm	奥行き (インチ)	19.094 inch
高さ	565 mm	高さ (インチ)	22.244 inch
幅	335 mm	幅 (インチ)	13.189 inch
正味重量	25,265 g		

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

インサート長さ、最小	27 mm	クリンプ	台形
クリンプ長さ	8/10 mm	ドライブ	電空
パルス時間	約2 s	フェルール断面積、最大	2.5 mm ²
フェルール断面積、最小	0.5 mm ²	ワイヤエンドフェルールの長さ	14/16 mm
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	消耗品	リンクフェルール端子
被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm ² (~ AWG 20-14)	電氣的接続	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	バージョン
注文番号	1283530000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 Stück	
種別	CRIMPFIX R VARIO PZ3	バージョン
注文番号	2912420000	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
GTIN (EAN)	4099986535992	
数量	1 Stück	