

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

組立済 IE ケーブル

## 一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
注文番号	<a href="#">2581730030</a>
種別	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:40:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	3 m	長さ (インチ)	118.11 inch
正味重量	140 g		

## 温度

動作温度	-15 °C...80 °C
------	----------------

## ケーブルの技術仕様

シースカラー	青色
--------	----

## 一般的な技術データ

接触表面	ニッケル下地金メッキ
------	------------

## ケーブル構造

シースカラー	青色	シース直径、最大	5.65 mm
シース直径、最小	5.35 mm	シース素材	PVC
断面積	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)		

## プラグ

プラグ右	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	左プラグ	USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	--	------	--

## プラグ、右

プラグ右	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
------	--

## プラグ、左

左プラグ	USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様	接点表面、プラグ、左	ニッケル下地金メッキ
------	--	------------	------------

## 分類

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

製品変更通知

[Technical change sheathing colour of USB cable 3.0](#)[Technische Änderung Mantelfarbe des USB-Kabel 3.0](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)