

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



多くの異なるシールド接続クランプ (KLBÜ) と組み合わせることで、外装接続レールは、実用的で簡単かつ迅速にケーブルを外装保護することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | シールド接続レール, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), スチール、亜鉛メッキ, 銀色, 高さ: 35.23 mm, 幅: 113 mm, 深さ: 16 mm |
| 注文番号 | 2583910000 |
| 種別 | CABTITE CR 16/8 EMV |
| GTIN (EAN) | 4050118647051 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/10/04 1:06:52 CEST

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 16 mm | 奥行き (インチ) | 0.63 inch |
| 高さ | 35.23 mm | 高さ (インチ) | 1.387 inch |
| 幅 | 113 mm | 幅 (インチ) | 4.449 inch |
| 直径 | 5.3 mm | 取付寸法 - 高さ | 5.91 mm |
| 取付寸法 - 幅 | 5.3 mm | 正味重量 | 40.2 g |

一般情報

| | | | |
|------|------------|------|-----|
| シリコン | いいえ | ハロゲン | いいえ |
| 材質 | スチール、亜鉛メッキ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data - STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |