

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



多くの異なるシールド接続クランプ (KLBÜ) と組み合わせることで、外装接続レールは、実用的で簡単かつ迅速にケーブルを外装保護することができます。

一般注文データ

バージョン	シールド接続レール, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), スチール、亜鉛メッキ, 銀色, 高さ: 35.23 mm, 幅: 68 mm, 深さ: 16 mm
注文番号	2583950000
種別	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
数量	10 Stück

作成日 2024/07/24 12:11:30 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.63 inch
高さ	35.23 mm	高さ (インチ)	1.387 inch
幅	68 mm	幅 (インチ)	2.677 inch
直径	5.3 mm	取付寸法 - 高さ	5.91 mm
取付寸法 - 幅	5.3 mm	正味重量	29.7 g

一般情報

シリコン	いいえ	ハロゲン	いいえ
材質	スチール、亜鉛メッキ		

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format