

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した繊維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

一般注文データ

バージョン	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化, 漆黒, 高さ: 68.8 mm, 幅: 152 mm, 深さ: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
注文番号	2584210000
種別	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:09:19 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	11.3 mm	奥行き (インチ)	0.445 inch
高さ	68.8 mm	高さ (インチ)	2.709 inch
下位バージョンの高さ	11.3 mm	幅	152 mm
幅 (インチ)	5.984 inch	直径	5.5 mm
取付寸法 - 高さ	130 mm	取付寸法 - 幅	32 mm
正味重量	37.1 g		

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	シリコン	いいえ
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP66
材質	ポリアミド、ガラス繊維強化	締付けトルク	3 Nm
開口部の幅	40 mm	開口部長さ	107.5 mm

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15
ECLASS 14.0	27-18-28-15		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus) E223801

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [Cabtite Installation Instructions](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

