

## CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



差し込み式クリックインレイは、小型または大型のシール要素で使用するため、必要に応じてフレーム開口部の設定が可能です。クリック音を聞いて、正しく取り付けられたことを確認します。つまり、Cabtite ケーブルエントリーシステムは、異なる要件(ケーブル、導体、ホース、空圧および油圧ライン)に対して可変に設定できます。

## 一般注文データ

バージョン	インレイ, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化, 漆黒, 高さ: 44 mm, 幅: 67 mm, 深さ: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	<a href="#">2584270000</a>
種別	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
数量	5 Stück

作成日 2024/10/02 7:40:29 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.732 inch
下位バージョンの高さ	17.5 mm	幅	67 mm
幅 (インチ)	2.638 inch	正味重量	9.61 g

## 温度

動作温度	-40 °C...120 °C
------	-----------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	シリコン	いいえ
シーリング	TPE	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	材質	ポリアミド、ガラス繊維強化

## 分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15
ECLASS 14.0	27-18-28-15		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cable entry system</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE GI H BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

