

## CBC 8/100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

## 一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホース
注文番号	<a href="#">2588490000</a>
種別	CBC 8/100 BK
GTIN (EAN)	4050118602579
数量	100 m

作成日 2024/08/27 17:58:32 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CBC 8/100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	100,000 mm	長さ (インチ)	3,937 inch
直径	8 mm	正味重量	30.99 g

## 温度

動作温度範囲	-20...90 °C
--------	-------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	HB	バンドル直径、最大	8 mm
使用可能な断面積	50 mm <sup>2</sup>	公称直径	8 mm
動作温度範囲	-20...90 °C	材質	ポリプロピレン
直径	8 mm	色	黒色、RAL 7021

## 分類

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02	ECLASS 14.0	27-43-03-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--