

## CBC-SP 12-100/25 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

## 一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホースコイル
注文番号	<a href="#">2588520000</a>
種別	CBC-SP 12-100/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602548
数量	25 m

作成日 2024/07/04 8:27:49 CEST

## CBC-SP 12-100/25 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	100,000 mm	長さ (インチ)	3,937 inch
直径	10 mm	正味重量	28 g

## 温度

動作温度範囲	-15...60 °C
--------	-------------

## 一般情報

バンドル直径、最大	100 mm	バンドル直径、最小	12 mm
使用可能な断面積	7,853 mm <sup>2</sup>	公称直径	7.6 mm
動作温度範囲	-15...60 °C	材質	ポリエチレン
直径	10 mm	色	黒色、RAL 7021

## 分類

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--