

CBC-SP 14-120/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホースコイル
注文番号	2588620000
種別	CBC-SP 14-120/25 V2 WT
GTIN (EAN)	4050118602128
数量	25 m

作成日 2024/07/24 10:39:47 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CBC-SP 14-120/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	100,000 mm	長さ (インチ)	3,937 inch
直径	12 mm	正味重量	31.92 g

温度

動作温度範囲	-15...60 °C
--------	-------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-2	バンドル直径、最大	120 mm
バンドル直径、最小	14 mm	使用可能な断面積	11,309 mm ²
公称直径	9.6 mm	動作温度範囲	-15...60 °C
材質	ポリエチレン	直径	12 mm
色	白色		

分類

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--