

CBC-SP 5-50/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホースコイル
注文番号	2588670000
種別	CBC-SP 5-50/25 V2 WT
GTIN (EAN)	4050118602463
数量	25 m

CBC-SP 5-50/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	200,000 mm	長さ (インチ)	7,874 inch
直径	6 mm	正味重量	11.4 g

温度

動作温度範囲	-15...60 °C
--------	-------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-2	バンドル直径、最大	50 mm
バンドル直径、最小	5 mm	使用可能な断面積	1,963 mm ²
公称直径	4.2 mm	動作温度範囲	-15...60 °C
材質	ポリエチレン	直径	6 mm
色	白色		

分類

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--