

CBC-SP 18-140/20 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



スパイラルホースと網状ホースは、特にスイッチギアや制御盤内の省スペース仕様のケーブル配線システムの構築に適しています。例えばエンクロージャー内部とドア間の変わり目など、ケーブルや導体のガイド、保護、管束に使用します。

一般注文データ

バージョン	保護ケーブルホースコイル
注文番号	2588710000
種別	CBC-SP 18-140/20 TP
GTIN (EAN)	4050118602395
数量	20 m

CBC-SP 18-140/20 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	60,000 mm	長さ (インチ)	2,362.2 inch
直径	14 mm	正味重量	36 g

温度

動作温度範囲	-15...60 °C
--------	-------------

一般情報

バンドル直径、最大	140 mm	バンドル直径、最小	18 mm
使用可能な断面積	15,393 mm ²	公称直径	11.6 mm
動作温度範囲	-15...60 °C	材質	ポリエチレン
直径	14 mm	色	透明

分類

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--