

## CD-LID 125 DKGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、  
配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルダクトカバー, 125 mm
注文番号	<a href="#">2588980000</a>
種別	CD-LID 125 DKGY
GTIN (EAN)	4050118602449
数量	2 m

## CD-LID 125 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	125 mm	幅 (インチ)	4.921 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	265 g		

## 温度

動作温度範囲	-25...120 °C
--------	--------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	トラッキングなし	はい
ハロゲン	いいえ	フレキシブル配線ダクト	いいえ
動作温度範囲	-25...120 °C	取り付け方式	嵌合仕様
材質	PPE	色	プラチナグレー
蓋	はい		

## 分類

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76	ECLASS 14.0	27-40-07-76

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--