

CD-LID 100 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

バージョン	ケーブルダクトカバー, 100 mm
注文番号	2589000000
種別	CD-LID 100 DKGY
GTIN (EAN)	4050118602425
数量	2 m

CD-LID 100 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	214 g		

温度

動作温度範囲	-25...120 °C
--------	--------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	トラッキングなし	はい
ハロゲン	いいえ	フレキシブル配線ダクト	いいえ
動作温度範囲	-25...120 °C	取り付け方式	嵌合仕様
材質	PPE	色	プラチナグレー
蓋	はい		

分類

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76	ECLASS 14.0	27-40-07-76

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--