

## CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



DIN EN 45545-2



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネージメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

## 一般注文データ

バージョン	ハロゲンフリーケーブルダクト, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
注文番号	<a href="#">2589900000</a>
種別	CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118603385
数量	12 m

作成日 2024/07/24 12:00:59 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.953 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.921 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	825 g		

## 温度

動作温度範囲	-25...105 °C
--------	--------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	サイドパネルのバージョン	スロット付き
スリットギャップ	7.5 mm	スリット幅	5 mm
トラッキングなし	はい	ハロゲン	いいえ
フレキシブル配線ダクト	いいえ	使用可能な断面積	7,115 mm <sup>2</sup>
動作温度範囲	-25...105 °C	取り付け方式	ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き
同梱	ケーブルダクト, 蓋	材質	PC-ABS
標準	DIN EN 50085に準拠	色	薄いグレー
蓋	はい		

## 分類

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		


## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	製造上の過程からパンチ穴まわりにプラスチック繊維の残留物がある場合がありますが、使用上の影響はありません。
------	---

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E500004

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

作成日 2024/07/24 12:00:59 CEST

**CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

---

---

---

## CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	EXRV 6.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562690000</a>	スプリットリベット, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
数量	1,000 Stück	
種別	EXRV-T 6.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562710000</a>	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571615	
数量	4 Stück	
種別	EXRV-T 4.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562720000</a>	エキスパンドリベット工具
GTIN (EAN)	4050118571578	
数量	4 Stück	
種別	EXRV 4.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2562700000</a>	スプリットリベット, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
数量	1,000 Stück	

## サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-RETA	バージョン
注文番号	<a href="#">2554080000</a>	ケーブルダクトバインダーアーム
GTIN (EAN)	4050118564204	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 12:00:59 CEST

## CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-RET 125	バージョン
注文番号	<a href="#">2554070000</a>	ケーブルダクト結合具
GTIN (EAN)	4050118564198	
数量	200 Stück	

## マーキング

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-LBH	バージョン
注文番号	<a href="#">2562850000</a>	ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
数量	150 Stück	
種別	CD-LBK	バージョン
注文番号	<a href="#">2554120000</a>	ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
数量	20 Stück	
種別	CD-LB	バージョン
注文番号	<a href="#">2562680000</a>	ケーブルダクトタグレール, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
数量	150 Stück	

## CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ライトグレー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、  
配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

種別	CD-LID 125 LTGY	バージョン
注文番号	<a href="#">2589120000</a>	ケーブルダクトカバー, 125 mm
GTIN (EAN)	4050118602630	
数量	2 m	