

CD-LID 80 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

バージョン	ケーブルダクトカバー, 80 mm
注文番号	2590020000
種別	CD-LID 80 GY
GTIN (EAN)	4050118600742
数量	2 m

CD-LID 80 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	80 mm	幅 (インチ)	3.15 inch
長さ	2,000 mm	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	195 g		

温度

動作温度範囲	-5...60 °C
--------	------------

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	トラッキングなし	はい
ハロゲン	はい	フレキシブル配線ダクト	いいえ
動作温度範囲	-5...60 °C	取り付け方式	嵌合仕様
材質	PVC/鉛フリー	色	グレー
蓋	はい		

分類

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--