

HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	RJ45モジュール, プラグインサート、RJ45ツール不要、TIA-568A
注文番号	2592220000
種別	HDC MRJ45 A MI
GTIN (EAN)	4050118602333
数量	1 Stück

HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	54.85 mm	高さ (インチ)	2.159 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	0.21 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 70 °C
------	------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	サージ電圧カテゴリー	III
シリーズ	ModuPlug	プラグング回数	750 (RJ45)
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V
定格電流 (DIN EN 61984)	1 A	必要なプラグインスロット	1
材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	極数	8
汚染度	3	種別	オス型
絶縁耐性	10 ¹² Ω		

バージョン

導体接続、直径、固定式、最大	0.64 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 22
接続方式	IDC端末	絶縁物断面、最大	1.6 mm
絶縁物断面、最小	0.85 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 24
配線接続断面、固定式、最小	0.4 mm		

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

承認

認可



UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 7:39:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

