

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 50 x 100 mm, 銀色
注文番号	2596610000
種別	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
数量	1,000 Stück

作成日 2024/09/04 3:47:40 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.025 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	0.75 g		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
ロールあたりの数	1,000	
印刷の配置	水平および垂直	
印刷文字	非搭載	
印刷種別	ニュートラル	
幅	100 mm	
接着剤	ポリアクリレート接着剤	
材質	ポリエチレン	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカース	
色	銀色	

導体およびケーブルマーカース

テキストフィールドの幅	50 mm	テキストフィールドの高さ	25 mm
ハロゲン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

