

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, 熱転写プリンター, 熱伝達, 300 DPI, MultiMark, シュリンクフィットのスリーブ, ラベルリール
注文番号	2599430000
種別	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:14:24 CEST

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	253 mm	奥行き (インチ)	9.961 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.598 inch
幅	253 mm	幅 (インチ)	9.961 inch
正味重量	5,800 g		

システムにラベルを貼付

インターフェース	USB 2.0, Ethernet	オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
システム要件	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	ソフトウェア	M-PRINT® PRO
マーカーク種別	MultiMark, シュリンクフィットのスリーブ, ラベルリール	メモリ (RAM)	256 MB
充電式バッテリーでの動作	該当なし	印刷方法	熱伝達
印刷解像度、最大	300 DPI	印刷速度	max. 150 mm/s
同梱	THM MultiMark, マニュアル, USB ケーブル, 主電源ケーブル, ユーロプラグ, USプラグ, 英国プラグ, プリンタドライバ, ソフトウェアM-Print® PRO, リボンMM-TB 25/360 SW インクリボン, リボンMM 110/360 SW インクリボン, インクリボンコア, 印刷ローラー, 加圧ローラー	電圧供給	100...240 V AC


分類

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

承認

認可	
ROHS	適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
ユーザ文書	THM MULTIMARK
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:14:24 CEST

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	2005080000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	2005040000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	2005090000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	バージョン
注文番号	1426210000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 Stück	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER MF-W	
注文番号	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER SFM 2	
注文番号	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER TB	
注文番号	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER 115	
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER SFM 3	
注文番号	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP EXT.RH	
注文番号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP PERFORATOR	バージョン
注文番号	1416330000	切断キット
GTIN (EAN)	4050118219388	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER MF	
注文番号	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER SFM 1	
注文番号	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP CUTTER	バージョン
注文番号	1331600000	切断キット
GTIN (EAN)	4050118163155	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:14:24 CEST

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	THM MMP CASE	バージョン
注文番号	2457760000	空のボックス/ケース
GTIN (EAN)	4050118473131	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER SFM 4	
注文番号	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
数量	1 Stück	
種別	THM MMP ROLLER 30	
注文番号	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 Stück	