

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	Automation Products - u-remote IP67, センサーアクチュエータアクティブ分電器, PROFINET V2.3
注文番号	2599690000
種別	UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625035
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:47:42 CEST

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	51 mm	高さ (インチ)	2.008 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.362 inch
長さ	225 mm	長さ (インチ)	8.858 inch
正味重量	700 g		

デジタル入力

スイッチオフエネルギー (誘導型)	< 150 mJ / チャンネル	センサー供給	500 mA
センサー接続	2線式, 3線式+ FE, M12, 5極, Aコード化	保護回路	サーマルスイッチのオフと自動再起動による定電流
個数	8	入力の種別	Pスイッチ, IEC 61131-2の場合はacc.に2を入力します。
入力フィルター	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	入力電圧、低い	<5 V
入力電圧、高	> 11 V	過負荷保護	はい

デジタル出力

個数	8	出力信号当たりの最大電流容量	2 A
回路周波数、ランプ負荷	10 Hz	回路周波数、抵抗負荷	500 Hz
回路周波数、誘導負荷	フリーホイーリングダイオードなし0.2 Hz, 500 Hz、適切なフリーホイーリングダイオード付き	最大総電流出力	チャンネルあたり2 A, モジュールあたり16 A
短絡耐性仕様	はい	過負荷保護	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	UL 94	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
モジュール変種	8つのデジタル入力, 8つのデジタル出力	保護度合い	IP67

接続

I/O接続	8 x M12ソケット5極, Aコード化	フィールドバス (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF
フィールドバス (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	電源電圧 (AUX-IN)	PushPull-Power
電源電圧 (AUX-OUT)	PushPull-Power		

電源電圧

制限	DC18 V ...DC30 V	動作電圧	24 V
最大総電流モジュール	150 mA	極性違い防止	はい

分類

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Diboron trioxide 1303-86-2 Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	2465440000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 Stück	
種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	バージョン
注文番号	2912590000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
数量	1 Stück	

SC-RJ



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-2SC-POF	バージョン
注文番号	1191550000	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 Stück	