

## H0,5/16S OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
注文番号	<a href="#">2604620000</a>
種別	H0,5/16S OR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649420
数量	4,000 Stück

作成日 2024/10/02 8:04:21 CEST

## H0,5/16S OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.13 g

## 技術データ

バージョン	標準	項目説明	ワイヤー端フェルールの リール、橙色
-------	----	------	-----------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	16 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	2.9 mm	プラスチック カラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	導体断面	0.5 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
被覆剥き長さ	12 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## H0,5/16S OR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

### 図面

