

SQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, グレー, 125 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 18.00, 絶縁: いいえ, 幅: 26 mm
注文番号	2615080000
種別	SQV 6/2
GTIN (EAN)	4050118653908
数量	100 Stück

作成日 2024/11/05 21:44:36 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.26 inch
高さ	7.5 mm	高さ (インチ)	0.295 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.024 inch
正味重量	8.71 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	2
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	18 mm
--------------	-------

材料データ

材質	PA	色	黒色, グレー
----	----	---	---------

渡り配線コネクタ

定格電流、多極	125 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	-------	----	----------

評価データ

定格電流	125 A
------	-------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

作成日 2024/11/05 21:44:36 CET

SQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)