

## SQV 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, グレー, 125 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 18.00, 絶縁: いいえ, 幅: 43.1 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2615090000</a>   |
| 種別         | SQV 6/3  |
| GTIN (EAN) | 4050118653892  |
| 数量         | 50 Stück   |

作成日 2024/08/27 19:43:15 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SQV 6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 32 mm   | 奥行き (インチ) | 1.26 inch  |
| 高さ   | 7.5 mm  | 高さ (インチ)  | 0.295 inch |
| 幅    | 43.1 mm | 幅 (インチ)   | 1.697 inch |
| 正味重量 | 12.69 g |           |            |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

## システム仕様

|       |      |
|-------|------|
| バージョン | 短絡接続 |
|-------|------|

## 全般

|    |   |
|----|---|
| 極数 | 3 |
|----|---|

## 寸法

|              |       |
|--------------|-------|
| ピッチ (mm) (P) | 18 mm |
|--------------|-------|

## 材料データ

|    |    |   |         |
|----|----|---|---------|
| 材質 | PA | 色 | 黒色, グレー |
|----|----|---|---------|

## 渡り配線コネクタ

|         |       |    |          |
|---------|-------|----|----------|
| 定格電流、多極 | 125 A | 種別 | 渡り配線コネクタ |
|---------|-------|----|----------|

## 評価データ

|      |       |
|------|-------|
| 定格電流 | 125 A |
|------|-------|

## 追加の技術データ

|           |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| 取り付け方式    | ねじ込み | 固定形式 | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ  |      |      |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## SQV 6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)