

## SQB 4/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: はい, 幅: 28 mm
注文番号	<a href="#">2615150000</a>
種別	SQB 4/3
GTIN (EAN)	4050118653830
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 20:05:31 CEST

## SQB 4/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3.5 mm	奥行き (インチ)	0.138 inch
高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.142 inch
幅	28 mm	幅 (インチ)	1.102 inch
正味重量	2.91 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	3
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	11 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黒色
----	-------	---	----

## 渡り配線コネクタ

定格電流、多極	41 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	------	----	----------

## 評価データ

定格電流	41 A
------	------

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/08/27 20:05:31 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SQB 4/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)