

FB 16-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の等電位化端子台は、拡張システムでも確実に集積化された等電位化を実現します。

一般注文データ

バージョン	電位分電器端子, ねじ接続, 接続数: 1, 黄銅色
注文番号	2623930000
種別	FB 16-50
GTIN (EAN)	4050118627435
数量	15 Stück

作成日 2024/07/04 6:57:31 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FB 16-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.945 inch
高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.886 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	72.628 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-40°C bis +75°C
連続動作温度、最大	130 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 6	クランプ範囲、最大	50 mm ²
クランプ範囲、最小	16 mm ²	接続数	1
接続断面、撚線、最大	50 mm ²	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小	5 Nm
被覆剥き長さ	33 mm	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	50 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	50 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	16 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	50 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	内部で交差接続されたレベル	いいえ

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	真鍮	色	黄銅色
----	----	---	-----

評価データ

汚染度	3
-----	---

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19

作成日 2024/07/04 6:57:31 CEST

FB 16-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ece319d2-8755-41b0-a1ed-1eb1fd7f66ec

ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)