

## AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	端子マーカ-、23.5 x 12 mm, ピッチ (mm) (P): 12.00 黄色
注文番号	<a href="#">2635600000</a>
種別	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
数量	40 Stück

作成日 2024/07/06 23:20:58 CEST

## AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	6.8 mm	奥行き (インチ)	0.268 inch
高さ	23.5 mm	高さ (インチ)	0.925 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.472 inch
正味重量	0.425 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

## 全般

動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
-----------	--------	-----------	--------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	12 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	PA 6.6	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 評価データ IECEx/ATEX

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

## 分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## AAM 35-185 YE FLASH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

