

CABTITE BP 8MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 8 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	2652360000
種別	CABTITE BP 8MM PA
GTIN (EAN)	4050118662467
数量	25 Stück

作成日 2024/10/02 7:59:08 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CABTITE BP 8MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.63 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
長さ	16 mm	長さ (インチ)	0.63 inch
直径	8 mm	正味重量	0.72 g

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	外側ケーブル直径、最大.	8 mm
外側ケーブル直径、最小.	8 mm	材質	ポリアミド

分類

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07
ECLASS 14.0	27-14-08-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [Cabtite Installation Instructions](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)