

## CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Similar to illustration

閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 赤色, 高さ: 30 mm, 幅: 28 mm, 深さ: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
注文番号	<a href="#">2652470000</a>
種別	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
数量	25 Stück

作成日 2024/07/04 7:39:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	28 mm	幅 (インチ)	1.102 inch
長さ	30 mm	長さ (インチ)	1.181 inch
直径	28 mm	正味重量	3.4 g

## 温度

動作温度	-60 °C... 100 °C
------	------------------

## 一般情報

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	外側ケーブル直径、最大.	28 mm
外側ケーブル直径、最小.	28 mm	材質	ポリアミド

## 分類

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>