

THM WO VIN 12.7/38.1 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 4 - 8 mm, 12.7 x 38.1 mm, 白色
注文番号	2657110000
種別	THM WO VIN 12.7/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118675245
数量	10,000 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/29 15:06:26 CEST

THM WO VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.07 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	12.7 mm	高さ (インチ)	0.5 inch
幅	38.1 mm	幅 (インチ)	1.5 inch
正味重量	0.111 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
ハロゲン	はい	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
ロールあたりの数	10,000	
動作温度範囲	-40...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷方法	熱伝達	
印刷種別	ニュートラル	
幅	38.1 mm	
接着剤	ポリアクリレート接着剤	
材質	ビニールフィルム	
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカー	
色	白色	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	はい	導体外径	4 - 8 mm
導体外径、最大	8 mm	導体外径、最小	4 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 6	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 10

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/07/29 15:06:26 CEST


カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM WO VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM WO VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	