

## G-1L-160/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



1 極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 17.80, 80 A, グレー |
| 注文番号       | <a href="#">2657800000</a>                           |
| 種別         | G-1L-160/16  |
| GTIN (EAN) | 4050118672725  |
| 数量         | 20 Stück   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                |
| 利用可能期限     | 2024-08-30   |
| 代替製品       | <a href="#">2657880000</a>                           |

作成日 2024/07/02 5:44:41 CEST

## G-1L-160/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 16.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.661 inch |
| 高さ   | 16.5 mm | 高さ (インチ)  | 0.65 inch  |
| 幅    | 160 mm  | 幅 (インチ)   | 6.299 inch |
| 正味重量 | 21.5 g  |           |            |

## 全般

|    |   |
|----|---|
| 極数 | 9 |
|----|---|

## 寸法

|              |         |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 17.8 mm |
|--------------|---------|

## 材料データ

|   |     |
|---|-----|
| 色 | グレー |
|---|-----|

## 評価データ

|      |                    |      |      |
|------|--------------------|------|------|
| 定格断面 | 16 mm <sup>2</sup> | 定格電流 | 80 A |
|------|--------------------|------|------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|    |   |
|----|---|
| 認可 |  |
|----|---|

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## G-1L-160/16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 図面



## G-1L-160/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | FIT 25 SN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659060000</a> | 補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                               |
| 数量         | 10 Stück                   |                               |
| 種別         | FIT 50 SN/F                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659100000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                               |
| 数量         | 3 Stück                    |                               |
| 種別         | FIT 50 GN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659070000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                               |
| 数量         | 3 Stück                    |                               |
| 種別         | FIT 50 GN/F                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659090000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                               |
| 数量         | 3 Stück                    |                               |
| 種別         | FIT 25 GN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659050000</a> | 補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                               |
| 数量         | 10 Stück                   |                               |
| 種別         | FIT 50 SN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659080000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                               |
| 数量         | 3 Stück                    |                               |

## G-1L-160/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | PROTECTION COVER G+S /5    | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2659040000</a> | 端子カバー, 黄色  |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |            |
| 数量         | 10 Stück                   |            |
| 種別         | END CAP G+S 1L/10-16       | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2658970000</a> | 端子カバー, グレー |
| GTIN (EAN) | 4050118671551              |            |
| 数量         | 50 Stück                   |            |