

G-1L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

1 極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), 極数: 37, ピッチ (mm) (P): 27.00, 80 A, グレー |
| 注文番号 | 2657920000 |
| 種別 | G-1L-27-1000/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118672602 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/07/02 5:42:07 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

G-1L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 16.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.661 inch |
| 高さ | 16.5 mm | 高さ (インチ) | 0.65 inch |
| 幅 | 1,016 mm | 幅 (インチ) | 40 inch |
| 正味重量 | 47.12 g | | |

全般

| | |
|----|----|
| 極数 | 37 |
|----|----|

寸法

| | |
|--------------|-------|
| ピッチ (mm) (P) | 27 mm |
|--------------|-------|

材料データ

| | |
|---|-----|
| 色 | グレー |
|---|-----|

評価データ

| | | | |
|------|--------------------|------|------|
| 定格断面 | 16 mm ² | 定格電流 | 80 A |
|------|--------------------|------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|----|---|
| 認可 |  |
|----|---|

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | CE Declaration of Conformity |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

G-1L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面



G-1L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | FIT 50 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659070000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 50 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659080000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 25 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659050000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | FIT 50 SN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659100000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 50 GN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659090000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 25 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659060000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| 数量 | 10 Stück | |

G-1L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | PROTECTION COVER G+S /5 | バージョン |
| 注文番号 | 2659040000 | 端子カバー, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | END CAP G+S 1L/10-16 | バージョン |
| 注文番号 | 2658970000 | 端子カバー, グレー |
| GTIN (EAN) | 4050118671551 | |
| 数量 | 50 Stück | |