

## S-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



1 極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 17.80, 63 A, グレー
注文番号	<a href="#">2657930000</a>
種別	S-1L-106/10
GTIN (EAN)	4050118672596
数量	20 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-30
代替製品	<a href="#">2658030000</a>

作成日 2024/07/04 6:48:16 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## S-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	16.8 mm	奥行き (インチ)	0.661 inch
高さ	15.5 mm	高さ (インチ)	0.61 inch
幅	108 mm	幅 (インチ)	4.252 inch
正味重量	16 g		

## 全般

極数	6
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	17.8 mm
--------------	---------

## 材料データ

色	グレー
---	-----

## 評価データ

定格断面	10 mm <sup>2</sup>	定格電流	63 A
------	--------------------	------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## S-1L-106/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 図面



## S-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

## 一般注文データ

種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	<a href="#">2659090000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659080000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659050000</a>	補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 Stück	
種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	<a href="#">2659100000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659060000</a>	補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	10 Stück	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659070000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 Stück	

## S-1L-106/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

種別	END CAP G+S 1L/10-16	バージョン
注文番号	<a href="#">2658970000</a>	端子カバー, グレー
GTIN (EAN)	4050118671551	
数量	50 Stück	
種別	PROTECTION COVER G+S /5	バージョン
注文番号	<a href="#">2659040000</a>	端子カバー, 黄色
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 Stück	