

FIT 50 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 50 mm ²
注文番号	2659070000
種別	FIT 50 GN
GTIN (EAN)	4050118671469
数量	3 Stück

作成日 2024/07/02 5:52:39 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

FIT 50 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	39.7 mm	高さ (インチ)	1.563 inch
幅	17.8 mm	幅 (インチ)	0.701 inch
正味重量	28 g		

全般

極数	1
----	---

材料データ

色	グレー
---	-----

評価データ

定格断面	50 mm ²	定格電流	150 A
------	--------------------	------	-------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--