

CB-UVR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV 耐性ポリアミド 6.6 は、強い紫外線下でも特殊ケーブルストラップの長期耐久性を保証します。屋外での連続使用に最適です。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N
注文番号	2659360000
種別	CB-UVR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682823
数量	100 Stück

作成日 2024/10/02 7:32:57 CEST

CB-UVR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.37 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.295 inch
正味重量	4.21 g		

温度

動作温度範囲	-40...85 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	105 °C		

設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ケーブル直径、最大	100 mm
ハロゲン	いいえ	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	85 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	121 lbf	引張耐性	540 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	はい

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02
ECLASS 14.0	27-14-07-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format

CB-UVR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

