

## CB-HTR 365/7,5 NC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ポリアミド 6.6 製の熱安定ケーブルストラップは、+ 125 °C までの温度での連続使用に適しています。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N
注文番号	<a href="#">2659480000</a>
種別	CB-HTR 365/7,5 NC
GTIN (EAN)	4050118682946
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 6:52:38 CEST

## CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.37 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.295 inch
正味重量	4.21 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...125 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

## 設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ケーブル直径、最大	100 mm
ハロゲン	いいえ	バンドル直径、最大	100 mm
バンドル直径、最小	8 mm	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	121 lbf	引張耐性	540 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	いいえ

## 分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB-HTR 365/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

