

CB-VT 290/4,8 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



当社の自己消炎型ケーブルストラップは、防火要件が厳しい環境に適しています。EN45545 に準拠し、鉄道車両に適しています。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 290 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	2659530000
種別	CB-VT 290/4,8 WT
GTIN (EAN)	4050118682991
数量	100 Stück

作成日 2024/10/02 7:32:59 CEST

CB-VT 290/4,8 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	290 mm	高さ (インチ)	11.417 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.177 inch
正味重量	1.9 g		

温度

動作温度範囲	-40...85 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	85 °C		

設置材料

UL 94 可燃性等級	V-0	ケーブル直径、最大	79 mm
ハロゲン	いいえ	バンドル直径、最大	78 mm
バンドル直径、最小	3.5 mm	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	85 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	引張耐性	220 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	いいえ

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02
ECLASS 14.0	27-14-07-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format

CB-VT 290/4,8 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

