

HDC XX6A01 MMSXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン

注文番号 [2659970400](#)

種別 HDC XX6A01 MMSXXXX-0400

GTIN (EAN) 4050118673661

数量 1 Stück

作成日 2024/07/06 22:17:00 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC XX6A01 MMSXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.001 g

一般データ

カテゴリー	Cat. 6A	ケーブル長	4 m
コーディング	X-coded	プラグイン回数	\u2265 100
モジュール側のバージョン	オス型	反対側のバージョン	オス型
定格電圧	50 V	定格電流	0.5 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	8
汚染度	2	種別	ピン
絶縁耐性	$\geq 10^8 \Omega$	転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s

ケーブル技術仕様

ケーブル長	4 m
シースカラー	青色
シース材料	Radox EM 104
ハロゲン	いいえ
外径	直径 8.1 mm サイン \pm 公差 0.5
外径	8.1 mm \pm 0.5
絶縁	展開

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format