

FP DUO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



省エネ 非常灯 (長寿命,

- **DIN EN 60598-2-22** に準拠して開発・使用)
- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 両側へのビーム方向
- 5 W 電源

バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm²

一般注文データ

注文番号	2663580000
種別	FP DUO DC HQ8 MF MA SP
GTIN (EAN)	4050118700978

FP DUO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	104 mm	奥行き (インチ)	4.094 inch
高さ	121 mm	高さ (インチ)	4.764 inch
幅	238 mm	幅 (インチ)	9.37 inch
正味重量	450 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

一般データ

LED 動作耐用年数	> 50.000 h	LEDモジュールの形状	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
サージ電圧カテゴリー	II	シリコン	いいえ
ハロゲン	いいえ	ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²
保護度合い	IP54	保護等級	II
光度	5,000 cd	光電流 (両方向の合計)	496 lm
加速度の振幅	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	E
取り付け位置、取り付け通知	任意	取り付け方式	磁石
定格電圧	24 V	導体断面積、最小	0.5 mm ²
導体直径、最大	2.5 mm ²	小電流	496 lm
振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定	接続方式	固定数の極を有するプラグ インコネクタ、HQ 8
汚染度	2	淡色 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K
短絡保護	はい、内部	絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/ PE)
耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル	高さ	≤ 3000 m

IEC 60598-1に準拠した公称データ

DC 入力電圧範囲	20...60 V DC	公称出力	5 W
定格電流	0.2 A		

分類

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	1058cf56-abda-4cb6-a963-1c7ea664989f

作成日 2024/07/02 6:08:55 CEST

FP DUO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E345151

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

FP DUO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

