

VPCB PV I+II 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

'Abbildung ähnlich'

過電圧保護の対象範囲を網羅する多用途のアクセサリ。
例えば、多目的測定デバイスの V-TEST は、VSPC などの
差し込み式アレスタの機能を確認するために使用しま
す。

一般注文データ

注文番号	2665740000
種別	VPCB PV I+II 1000
GTIN (EAN)	4050118686296
数量	20 Stück

VPCB PV I+II 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	52.2 mm	奥行き (インチ)	2.055 inch
高さ	61.6 mm	高さ (インチ)	2.425 inch
幅	17.9 mm	幅 (インチ)	0.705 inch
正味重量	20 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	バージョン	その他
保護度合い	IP20	色	グレー
設計	その他		

公称データ IEC/EN

放電電流、最大 (8/20 µs)	40 kA	極数	1
電圧種別	DC		

太陽光発電技術データ

PVシステム電圧、最大 U_{cpv}	1,500 V	固定PVシステムの動作高さ	≤ 4000 m
放電電流 I_n (8/20 µs)	20 kA	放電電流、最大 (8/20 µs)	40 kA
条件と要件	EN 50539-11	短絡電流 I_{SCPv}	11 kA
要件等級	タイプI/II		

接続データ

接続方式	はんだ接続, ねじ込み
------	-------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/02 5:34:00 CEST

VPCB PV I+II 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Assembly instructions VPCB PV](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)


VPCB PV I+II 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


図に類似




寸法図




使用例



電気記号



Schematic circuit diagram



Application with arrestor

Socle/Type / Socket type / Type d'embase / Tipo di presa / Tipo de conector / 插座类型		Überstromschutzleiste / Surge arrester / Parafoudre / Surprotecteur / 浪涌保护器	
Bestellnummer / Order number / Numéro de commande / Numero ordine / Número de pedido / 订货号	Bezeichnung / Designation / Désignation / Designazione / Designación / 规格	Bestellnummer / Order number / Numéro de commande / Numero ordine / Número de pedido / 订货号	Bezeichnung / Designation / Désignation / Designazione / Designación / 规格
254300000	VPCB PV I+II 1000	250600000	VPU PV II 0 1000
254300000	VPCB PV I+II 1000 T1	250600000	VPU PV II 0 1000
254300000	VPCB PV I+II 1000 T1	250600000	VPU PV II 0 1000
254300000	VPCB PV I+II 1000 T1	250600000	VPU PV II 0 1000
254300000	VPCB PV I+II 1000 T1	250600000	VPU PV II 0 1000

1) R = Fernmeldeanlage / Remote signaling contacts / Contacts de télécommunication / Contatti di segnalazione remota / Contactos de señalización a distancia / 远端信号触点

Selection

VPCB PV I+II 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

予備避雷器



一般注文データ

種別	VPU PV I+II 0 1000	バージョン
注文番号	2530600000	サージ電圧アレスタ, 低電圧, アクセサリ, 過電圧保護 I / II, スペア避雷器
GTIN (EAN)	4050118540819	
数量	9 Stück	