

## HDC HE 24 N MQT 25~48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SNAP IN 

SNAP IN接続では、導体接続レベルは既に開いており、取り外したコネクタを簡単に挿入できます。最終位置では、特許取得済のクランプ機構が自動的に閉じます。その結果、メンテナンスが実質的に不要となり、安全で永久的で振動耐性を有する接続が確立されます。ワイドミュラーは、この革新的な接続システムを提供した最初で唯一のメーカーです。

## 一般注文データ

バージョン	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, SNAP IN, サイズ: 12
注文番号	<a href="#">2667020000</a>
種別	HDC HE 24 N MQT 25~48
GTIN (EAN)	4050118899061
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:35:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC HE 24 N MQT 25~48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	111 mm	奥行き (インチ)	4.37 inch
高さ	36.3 mm	高さ (インチ)	1.429 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.339 inch
正味重量	106 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 一般データ

BG	12	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい
UL 94 可燃性等級	V-0	サイズ	12
シリーズ	彼は	ハロゲン不使用	true
勘合回数、銀	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	6 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
接続方式	SNAP IN	材質	銅合金, PA 66
極数	24	汚染度	3
種別	オス型	絶縁材	PCガラス繊維補強 (UL認定および鉄道認定)
絶縁耐性	10 <sup>10</sup> Ω	色	グレー, ライトグレー(RAL 7035)
表面仕上	銀の不動態化		

## 寸法

幅	34 mm
---	-------

## 接続データ PE

定格断面	4 mm <sup>2</sup>	接続種別 PE	ねじ接続
------	-------------------	---------	------

## バージョン

BG	12	サイズ	12
導体断面、固定式、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最小	1 mm <sup>2</sup>
導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1 mm <sup>2</sup>
接続方式	SNAP IN	材質	銅合金, PA 66
表面仕上	銀の不動態化	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	1 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05
ECLASS 12.0	27-44-02-05	ECLASS 13.0	27-44-02-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

作成日 2024/07/04 6:35:33 CEST

## HDC HE 24 N MQT 25~48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E92202

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[Technische Änderung zu HDC HE SNAPIN Kontakteinsätzen](#)[Technical change to HDC HE SNAPIN contact inserts](#)[Product Change Notice PCN-PB72-20240321-00-A\\_de](#)[Product Change Notice PCN-PB72-20240321-00-A\\_en](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)