

## CMA-81-2000-5A-10VA-0,5


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、張力クランプ接続を備えたネジ不使用の接続技術、安定性に優れ柔軟な導体による時間節約可能な接続オプション、衝撃耐久性および振動耐性、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 2000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: , 公差等級: , 閉変流器
注文番号	<a href="#">2680240000</a>
種別	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696592
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/07/24 10:07:53 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CMA-81-2000-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	134 mm	長さ (インチ)	5.276 inch
正味重量	570 g		

## 技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 Hz
定格熱持続電流 I <sub>サーマル</sub>	1.2 x I <sub>定格</sub>		

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	54 mm
レール	60 x 30 mm, 80 x 10 mm	設置場所	屋内使用

## 電気属性

一次電流	2,000 A	二次電流	0...5 A
------	---------	------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
技術文書	<a href="#">3D drawing</a>
ユーザ文書	<a href="#">Device description – instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-81-2000-5A-10VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

