

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

5S やリーマンネージメントの手法にヒントを得たワイド
ミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された
作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点
があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	2683860000
種別	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
数量	1 Stück

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	447 mm	奥行き (インチ)	17.598 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	528 g		

技術データ

項目説明	発泡インレーテスター
------	------------

ツールチェスト

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

分類

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

無接点磁場テスター



- 4 mm の距離から応答
- ソレノイドバルブ、リレー、コイル、接触器の動作テスト対応
- すべての磁場をテスト可能
- 視覚および音響指示
- 懐中電灯機能を含みます

一般注文データ

種別	VT M	バージョン
注文番号	2436680000	テストツール, 無接点磁場テスター
GTIN (EAN)	4050118450019	
数量	1 Stück	

LCD ディスプレイ搭載



- 電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2 極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。
- LCD ディスプレイ搭載
 - VDE 規格準拠、
 - 高ピーク電圧強度
 - あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT DIGI PRO	バージョン
注文番号	9918870000	テストツール, 2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 Stück	

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	2436670000	テストツール, ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 Stück	