

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブルを修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長したりする場合に便利です。

一般注文データ

バージョン	接続モジュール, IP68 (50 m / 24 h)
注文番号	2685580000
種別	IE-CCM-5P-10.5
GTIN (EAN)	4050118695335
数量	1 Stück

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 35 g

温度

動作温度 -40 °C... 105 °C

一般情報

極数	5	項目説明	接続モジュール
色	黒色	ハウジング主要材質	ナイロン, ガラス繊維, UL 登録
接点材質	真鍮、ニッケルメッキ	接触表面	ニッケルメッキCuZn
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 18...AWG 14	導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 18
導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 14	配線接続断面、細径撚線、最小	0.75 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm ²	導体接続断面、フレキシブル	0.75...2.5 mm ²
シース直径、最小	8.5 mm	シース直径、最大	10.5 mm
接点ホルダーの材質	Nylon + Glass fibre, UL Recognized	保護度合い	IP68 (50 m / 24 h)
締付けトルク接続モジュール、最小	0.196 Nm	締付けトルク接続モジュール、最大	0.44 Nm
締付トルクグランドナット、最小	0.78 Nm	締付トルクグランドナット、最大	0.98 Nm
締付トルクグランドパイプ、分	0.78 Nm	締め付けトルクグランドパイプ、最大。	0.98 Nm

一般基準

証明書番号 (cURus) E486077

電気プロパティ

定格電圧 600 V 定格電流 8 A

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus) E486077

作成日 2024/07/02 5:51:23 CEST

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



設置カットアウト

